



Léptetőmotor EMMB-ST-42-S-SSB

Cikkszám: 8156129

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Derating -2%/°C
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90% nem kondenzáló
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	B
Max. tekercselési hőmérséklet	130 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP20
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez
Interfész kód Motor Out	42 A
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	L5 csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	14
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
DC névleges üzemi feszültség	48 V
Póluspárok száma	50

Jellemző	Érték
Nyomatéktartó motor	250 Nm
Névleges forgatónyomaték	240 Nm
Csúcs forgatónyomaték	250 Nm
Névleges fordulatszám	600 1/min
Max. fordulatszám	2700 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	9000 1/min
Lépésszög teljes lépésnél	1.8 deg
Lépésszög tűrése	±5%
Motor névleges teljesítménye	17 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	2 A
Motor névleges árama	1800 A
Csúcsáramerősség	2 A
Motorállandó	133 Nm/A
Állandó feszültségű fázis	12100 mVmin
Tekercsellenállási fázis	2100 ohm
Tekercselés induktivitás/fázis (lánc nélkül)	3 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	1600 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	3 mH
Elektromos időállandó	1400 ms
Hőmérsékleti időállandó	22 min
Hőmérsékleti ellenállás	3500 K/W
Mérőkarima	200 x 200 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	0.041 kgcm ²
Terméksúly	520 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	10 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	28 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut single turn
Forgórészjeladó, gyártói jelölés	Festo iC-MHM
Forgórészjeladó abszolút érzékelhető fordulatszámai	1
Forgórészjeladó interfész	BiSS-C
A forgórészjeladó mérési elve	mágneses
Forgórészjeladó DC üzemi feszültsége	5 V
A forgórészjeladó DC üzemi feszültségtartománya	4750 V...5250 V
A forgórészjeladó szinusz/koszínusz periódusai fordulatonként	2
Forgórészjeladó, pozícióértékek fordulatonként	65536
Forgórészjeladó felbontás	16 bit/s
A forgórészjeladó rendszerének szögmérési pontossága	-540 " ... 540 "
Fék tartónyomatéka	630 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V
Áramfelvétel, fék	340 A
Fék teljesítményfelvétele	8200 W
Tekercsellenállás, fék	70900 ohm
Tekercsinduktivitás, fék	146 mH
Szétkapcsolási idő, fék	28 ms
Zárási idő, fék	41 ms
Aktiválási késedelem, DC, fék	8 ms
Max. üresjáratú fordulatszám, fék	9000 1/min
Max. súrlódási munka fékezésenként	1500 J
A vészmegállások száma óránként	1
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.006 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	10 mill. üresjárat (súrlódás nélkül!)
MTTF, részkomponens	9666 év, forgórészjeladó