



Léptetőmotor EMMT-ST-87-M-R

Cikkszám: 8156191

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Derating -2%/°C
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90% nem kondenzáló
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	B
Max. tekercselési hőmérséklet	130 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 a motorház esetén, beleértve a csatlakozástechnikát
Interfész kód Motor Out	87 A
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M17x0,75
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	12
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint

Jellemző	Érték
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	48 V
Póluspárok száma	50
Nyomatéktartó motor	6600 Nm
Csúcs forgatónyomaték	6800 Nm
Max. fordulatszám	600 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	7000 1/min
Lépésszög teljes lépésnél	1.8 deg
Lépésszög tűrése	±5%
Állandó nyugalmi állapotú áram	8200 A
Motor névleges árama	7500 A
Csúcsáramerősség	12 A
Motorállandó	790 Nm/A
Állandó feszültségű fázis	56600 mVmin
Tekercsellenállási fázis	270 ohm
Tekercselés induktivitás/fázis (lánc nélkül)	2300 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	3600 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	2300 mH
Elektromos időállandó	8500 ms
Hőmérsékleti időállandó	32 min
Hőmérsékleti ellenállás	830 K/W
Mérőkarima	250 x 250 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	1.9 kgcm ²
Terméksúly	3490 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	60 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	220 N