

# Dugaszolható csavarzat NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10

Cikkszám: 8158786

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Névleges szélesség                           | 8.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kialakítás                                   | L forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kötegméret                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Változatok                                   | A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramkörtől lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.                                                                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...116 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására  | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú réz, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramkörtől lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terméksúly                                   | 24.03 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rögzítés módja                               | SW17 hatszögletű fejescsavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | R1/4 külső menet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 12 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ház alapanyaga                               | PBT<br>erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Jellemző                         | Érték                              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Menettömítés alapanyaga          | PTFE                               |
| Oldógyűrű alapanyaga             | POM                                |
| Tömlőtömítés alapanyaga          | NBR                                |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |