

# Dugaszolható T-csatlakozó NPQE-T-Q6-E-F1A-P10

Cikkszám: 8158801

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                             | Érték                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                | Mini                                                                                                                                                                                                                                               |
| Névleges szélesség                                   | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beépítési helyzet                                    | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kialakítás                                           | T forma                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kötegméret                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerkezeti felépítés                                 | Push-pull elv                                                                                                                                                                                                                                      |
| Változatok                                           | A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaiag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek. |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon         | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar                                                                                                                                                                                                          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya          | -13.775 psi...116 psi                                                                                                                                                                                                                              |
| Üzemi közeg                                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                                                                                                                                    |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                   | Olajozott üzem lehetséges                                                                                                                                                                                                                          |
| KBK korrózióállósági osztály                         | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                                                                                                                                                           |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására          | Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)                                                                                                                                                                                |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                                                                                                                                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                               | -5 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terméksúly                                           | 3.42 g                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. pneumatikus csatlakozás                           | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                            | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                                                                                                                                                                                           |
| Oldógyűrű színe                                      | kék                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ház alapanyaga                                       | PBT                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oldógyűrű alapanyaga                                 | POM                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tömlőtömítés alapanyaga                              | NBR                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                 |