


Vezérlőegység CEPE-H8GB-128GB-C1

Cikkszám: 8165400

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	69 mm x 174 mm x 222 mm
Rögzítés módja	becsavarozva
Terméksúly	1.8 kg
Beépítési helyzet	függőleges
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	Vegye figyelembe az IEC 61131-2:2018 szerinti környezeti hőmérséklet-csökkentést
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzáló
Névleges használati magasság	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Max. telepítési magasság	3000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	< 3000 m ASL (> 70 kPa)
Védettség	IP20
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 1. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 1. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Engedély	RCM jelzés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény PC erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	Acél, nikkelezett
Az IP-cím beállítása	DHCP statikus webkiszolgálón keresztül
Terepibusz interfész, protokoll	EtherCAT

Jellemző	Érték
Terepibusz interfész, csatlakozási típus	Aljzat
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika	RJ45
Terepibusz interfész, átviteli sebesség	100 Mbit/s
Ethernet interfész, csatlakozási típus	Aljzat
Ethernet-interfész, protokoll	TCP/IP
Ethernet interfész, funkció	Felhőkapcsolat Hálózat
Ethernet interfész, csatlakozástechnika	RJ45
Ethernet interfész, pólusok/erek száma	8
Ethernet, adatátviteli sebesség	1 Gbit/s
Ethernet interfész, átviteli sebesség	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 1 Gbit/s
Kiegészítő funkciók	256 I/O CODESYS V3 OPC-UA, MQTT A licensz-kódokat tartalmazza: Festo AX Controls CODESYS PLC Basic
CPU adatok	8 GB RAM Kétféle 2,2 GHz
Adathordozó	SSD 128 GB
DC üzemi feszültségi tartomány	20.4 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Max. áramellátás	4 A
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
Póluscseré elleni védelem	igen
Valós idejű óra puffertidő	520 hét
Jelző	128 kB remanens adat Változó koncepció CODESYS