


Szervohajtás-szabályozó CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Cikkszám: 8168593

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	10 °C...40 °C
Terméksúly	155 g
Védettség	IP00
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Terepibusz csatlós	Ethernet
Digitális logikai bemenetek száma	9
Digitális logikai kimenetek száma, 24 V DC	19
Busz csatlakozás	Aljzat
Vezérlő üzemmódja	Közvetlen üzemmód Referenciamenet vezérelt üzemmód
Folyamatkapcsolás	Drives with Positioning Function
Üzemi feszültség	20,4 - 30 V DC
Logikai táp névleges feszültsége, DC	24 V
Logikai feszültség engedélyezett tartománya	± 10%
Névleges feszültség, terhelés ellátás DC	24 V
Terhelésellátás eng. tartománya	± 10%
Teherbírás/kimenet	4450 mA
Állapotjelzők	LED (Status)
Ethernet, szám	1
Ethernet, támogatott protokollok	TCP/IP
USB interfész	USB 2.0
Adathordozó	microSD
Teljes tengelyszám	6
Ellenőrzési módszerek	TCP/IP
Támogatott kinematika	3 tengelyes XYZ portálok
Átviteli sebesség	10/100 Mbit/s
DC üzemi feszültségi tartomány	20.4 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet interfész	RJ 45 (aljzat, 8 pólusú)
Digitális logikai kimenetek jellemzői	konfigurálható nincs galvanikusan leválasztva