


Flexibilis csatlakozó DARP-M12P-F

Cikkszám: 8170120

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12x1,25
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Nem tartoznak bele a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és tekercsek a nem használható 1%-nál nagyobb rézötvöztetű fémek közé. Kivételt képeznek a nyomtatott áramköri lapok, kábelek, elektromos csatlakozók és tekercsek az 5 tömegszázaléknál több rezet tartalmazó nem használható fémek közé. Nem tartoznak bele a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és tekercsek a nem használható 5%-nál nagyobb rézötvöztetű fémek közé. Kivételt képeznek a nyomtatott áramköri lapok, kábelek, elektromos csatlakozók és tekercsek az 5 tömegszázaléknál több rezet, cinket vagy nikkel tartalmazó nem használható fémek közé. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	244 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Íves alátét alapanyaga	Edzett acél
Gömbcsap alapanyaga	Edzett acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél