

Kör keresztmetszetű henger

DPRA-N-...-3"- -

Cikkszám: 8180569

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.0625 hüvelyk...12 hüvelyk
Dugattyú Ø	3"
Dugattyúrúd menete	5/8-18 UNF-2A
Csillapítás	nincs csillapítás elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Zárósapka lengőszemmel és csapágypersellyel Zárósapka lengőcsappal, 90°-kal elfordítva Zárósapka lengőcsappal Lehúzó NBR-ből Dugattyúrúd meghosszabbított külső menete Meghosszabbított dugattyúrúd Csapágyfedél közvetlen szereléshez Csapágyfedél rögzítő menettel Csapágyfedél lengőcsappal Sűrített levegő-csatlakozás, axiális Sűrített levegő-csatlakozás, keresztben Csavaróbiztosítókkal Folyamatos dugattyúrúd Hőmérséklettartomány 0 és 150°C között Hőmérséklettartomány -40 és 80°C között egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	9.99 psi...150 psi
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-40 °F...300 °F
Terméksúly	1.98 lb...4.31 lb
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	FPM NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél