


# Motorkábel

## NEBM-M17G12-EH-5-Q6N-LE12

Cikkszám: 8181668

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Szabvány alapján                                 | EN 61984                      |
| Vezetékmegjelölés                                | táblatartó nélkül             |
| Terméksúly                                       | 730 g                         |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal          |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | kerek                         |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Hibrid aljzat                 |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                       |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | M17x0,75                      |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 12                            |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 12                            |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | Csavaros rögzítés             |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                 |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                         |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                       |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                   |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 12                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 12                            |
| 2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | dugaszolt                     |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...48 V                    |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 7,6 A                         |
| Lökőfeszültség-állóság                           | 1,5 kV                        |
| Árnyékolás                                       | igen                          |
| Kábelhossz                                       | 5 m                           |
| Vezetéktulajdonság                               | energialáncokhoz alkalmas     |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 42 mm                         |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 78,75 mm                      |
| Kábelátmérő                                      | 10,5 mm                       |
| Kábelátmérő tűrése                               | ± 0,3 mm                      |

| Jellemző                                              | Érték                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kábelszerkezet                                        | 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                       | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Vezetékvégek                                          | Érvéghüvely                                                                  |
| Védettség                                             | IP67                                                                         |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                                                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -40 °C...90 °C                                                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -25 °C...80 °C                                                               |
| Túlfeszültség-kategória                               | I                                                                            |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                                                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint                                 |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis<br>halogénmentes                                           |
| Szennyezettségi fok                                   | 3                                                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                     |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | TPE-U(PUR)                                                                   |
| Kábelköpeny színe                                     | szürke                                                                       |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                           | PP                                                                           |