


# Filtro LF-1-D-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173704

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                               | Maxi                                                                        |
| Serie                                                    | D                                                                           |
| Posizione di montaggio                                   | Verticale                                                                   |
| Grado di filtrazione                                     | 40 µm                                                                       |
| Scarico della condensa                                   | Manuale, monostabile                                                        |
| Tazza di protezione                                      | Tazza di protezione metallica                                               |
| Pressione di lavoro                                      | 0 bar...16 bar                                                              |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 5300 l/min                                                                  |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Gas inerti                |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                   |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Temperatura di stoccaggio                                | -10 °C...60 °C                                                              |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gas inerti                |
| Temperatura del fluido                                   | -10 °C...60 °C                                                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                                              |
| Tipo di montaggio                                        | Installazione in linea<br>Tramite squadretta di fissaggio<br>Una delle due: |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | 1 NPT                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | 1 NPT                                                                       |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                   |
| Materiale filtro                                         | PE                                                                          |
| Materiale corpo                                          | Zinco pressofuso                                                            |
| Materiale della tazza                                    | PC                                                                          |