

# Csatlakozólap VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

Cikkszám: 8188509

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                        | tetszés szerint                                                        |
| Szerkezeti felépítés                     | 1001 csatornaszerkezet                                                 |
| Szelepcsatlakozás megfelel a szabványnak | VDI/VDE 3845-1                                                         |
| Üzemi nyomás                             | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar                                       |
| Robbanásvédelem                          | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg                              | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:7:-] szerint<br>Inert gázok         |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről       | Olajozott üzem nem lehetséges                                          |
| KBK korrózióállósági osztály             | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                        |
| LABS konformitás                         | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Közeghőmérséklet                         | -40 °C...80 °C                                                         |
| Környezeti hőmérséklet                   | -40 °C...80 °C                                                         |
| Terméksúly                               | 1314 g                                                                 |
| Rögzítés módja                           | tartozékkal                                                            |
| Pneumatikus csatlakozó                   | Csatlakozólap kialakítás, szellőztetés                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések    | RoHS-kompatibilis                                                      |
| Fedél alapanyaga                         | Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált (20 µm)                     |
| Tömítések alapanyaga                     | EPDM<br>NBR                                                            |
| Ház alapanyaga                           | Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált (20 µm)                     |
| Csavarok alapanyaga                      | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                     |