

Csatlakozó vezeték

NEBC-D8G4-ES-10-N-S-R3G4-ET

Cikkszám: 8188948

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-114
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	100
Terméksúly	367 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1, D kódolású az EN 61076-2-114 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hosszanti recézéssel
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivétel	szögletes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	RJ45 az IEC 60603-7-3 szerint
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	4
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteszelés
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...60 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Póluscserre elleni védelem	nem
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Árnyékolás	igen
A sebességváltó tulajdonságai	AP rendszerkommunikáció szerint
Kábelhossz	10 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas

Jellemző	Érték
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	18 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	75 mm
Kábelátmérő	5.5 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	2 x 2 x AWG26
Névleges vezeték-keresztmetszet	AWG26
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Különleges tulajdonságok	olajálló
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-20 °C...80 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis halogénmentes foszforsavészter-mentes
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	PUR
Kábelköpeny színe	ezüstszürke, égbék csíkokkal
Ház alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PUR)
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott rézötvözet
Szigetelő hüvely alapanyaga	PP