


Filtro-regolatore LFR-1-D-7-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173818

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Maxi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico della condensa	A rotazione manuale
Volume max della condensa	80 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...1.6 MPa
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Isteresi di pressione max.	0.4 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	11000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [::9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1470 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Tramite squadretta di fissaggio Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	1 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC