

Flangia oscillante SNCS-80

Codice prodotto: 174401

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Basato su standard	ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	6 kN
Peso prodotto	557 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale dell'asta e del cuscinetto	Acciaio PTFE
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato