

Flangia oscillante SNCS-100

FESTO

Codice prodotto: 174402



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione | 100 |
| Basato su standard | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Carico max ammissibile | 9 kN |
| Peso prodotto | 683 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del fissaggio | Lega di alluminio battuto |
| Materiale dell'asta e del cuscinetto | Acciaio PTFE |
| Materiale viti | Acciaio Galvanizzato |