

Kit di fissaggio SMBR-8-63

Codice prodotto: 175100

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione | 63 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente | -20 °C...70 °C |
| Materiale profilo | Lega di alluminio battuto |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale staffa di fissaggio | POM |