

# Flangia oscillante SNCB-32-R3

Codice prodotto: 176944

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                | 32                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Basato su standard                                        | ISO 15552                                                                                                                                                                                                                                          |
| Varianti                                                  | Elevata protezione contro la corrosione                                                                                                                                                                                                            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 3 - stress da corrosione elevato                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                  |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -40 °C...90 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carico max ammissibile                                    | 1 kN                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso prodotto                                             | 100 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale del fissaggio                                   | Alluminio pressofuso<br>Con rivestimento protettivo                                                                                                                                                                                                |
| Materiale del perno                                       | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale supporto                                        | Plastica                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale disco                                           | Acciaio galvanizzato                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale viti                                            | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale serratura                                       | Acciaio per molle, galvanizzato                                                                                                                                                                                                                    |