



Vákuumgenerátor OVPN-23-L3-PG14-G34-UA

Cikkszám: 8199148

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	2.3 mm
Raszterméret	60 mm
Hangtompító kivitele	nyitott
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	magas szívótérfogatóáram
Integrált funkció	Nyitott hangtompító
Szerkezeti felépítés	Vákuumgenerátor 3 fokozatú
Üzemi nyomás max. szívótérfogatóáramhoz	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Üzemi nyomás	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Üzemi nyomás max. vákuumhoz	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Max. vákuum	81 %
Névleges üzemi nyomás	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Magas szívótérfogatóáram légkörrel szemben	748 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	0.13 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Tisztítási javaslat	Szapanyag (kivéve a hangtompítót)
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett	72 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	940 g
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés átmenő furattal felfogó szögelemmel

Jellemző	Érték
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	Nyitott hangtompító
Vákuumcsatlakozás	G3/4
Csatlakozómenet alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	NBR
Fúvóka alapanyaga	PA-erősítéssel PA-erősítéssel
Ház alapanyaga	POM
Hangtompító alapanyaga	Megerősített PA PU-hab
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél