

# Raccordo a innesto a L CQL-12

Codice prodotto: 177691

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                                            | 8.65 mm                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                                         | Opzionale                                                                                                  |
| Dimensioni del pacchetto                                       | 1                                                                                                          |
| Design                                                         | Principio push-pull                                                                                        |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...7 bar                                                                                          |
| Pressione operativa in funzione della temperatura              | -0.95 bar...15 bar                                                                                         |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364 zona III                                                                                         |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                              | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                                                              |
| Temperatura ambiente                                           | -25 °C...70 °C                                                                                             |
| Peso prodotto                                                  | 16 g                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | Per diametro esterno del tubo/della tubazione di 12 mm                                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | Per diametro esterno del tubo/della tubazione di 12 mm                                                     |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                                                | POM                                                                                                        |
| Materiale anello di smontaggio                                 | POM                                                                                                        |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                          | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                          |