

# Perno di bloccaggio KP-20-1400

Codice prodotto: 178458

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Tipo di bloccaggio in direzione dell'azione | su entrambi i lati<br>Serraggio tramite molla, allentamento tramite aria compressa                         |
| Design                                      | Meccanismo a cuneo basculante                                                                              |
| Varianti                                    | Stelo su un'estremità                                                                                      |
| Pressione d'esercizio                       | 1 MPa                                                                                                      |
| Pressione di lavoro                         | 10 bar                                                                                                     |
| Pressione di rilascio                       | 0.3 MPa<br>3 bar                                                                                           |
| Materiale del cilindro da serrare           | 20 mm                                                                                                      |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura ambiente                        | -10 °C...80 °C                                                                                             |
| Forza di tenuta statica                     | 1400 N                                                                                                     |
| Peso prodotto                               | 170 g                                                                                                      |
| Materiale guarnizioni                       | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                           |
| Materiale molla                             | Acciaio per molle                                                                                          |
| Materiale corpo                             | Alluminio<br>Anodizzato                                                                                    |
| Materiale dito di presa                     | Ottone                                                                                                     |
| Materiale del pistone                       | POM                                                                                                        |