

# Sorolható alaplap VABX-A-P-EL-E12-MS1T-SHUH-XL

Cikkszám: 8206421

FESTO



1 13  
14 25

## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                             | 1<br>2                                                                                         |
| Rezgésállóság                                     | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint                          |
| Ütésállóság                                       | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint                               |
| Csatlakozási helyzet                              | oldalsó                                                                                        |
| Szelepsziget-felépítés                            | Keverhető szelepméretek                                                                        |
| A szeleptekercsek maximális száma                 | 24                                                                                             |
| Kompatibilis ezzel                                | VTUX-A-P szelepsziget                                                                          |
| Méretek: Sz x H x M                               | 49.9 mm x 117.4 mm x 53.9 mm                                                                   |
| Megjegyzés az üzemi feszültségről                 | SELV/PELV hálózati tápegység szükséges<br>Figyeljen a feszültségcsökkenésre                    |
| DC névleges üzemi feszültség terhelés             | 24 V                                                                                           |
| Szennyezettségi fok                               | 2                                                                                              |
| Engedély                                          | RCM jelzés                                                                                     |
| KC-jel                                            | KC-EMC                                                                                         |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                                        |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                           |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                              |
| Csapágyhőmérséklet                                | -20 °C...70 °C                                                                                 |
| Relatív páratartalom                              | 5 - 95%                                                                                        |
| Védettség                                         | IP40                                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet                            | -20 °C...50 °C                                                                                 |
| Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez         | 6 Nm                                                                                           |
| Terméksúly                                        | 159 g                                                                                          |
| Elektromos vezérlés                               | Többpólusú                                                                                     |
| Max. vezetékhozz                                  | 30 m                                                                                           |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika     | Sub-D                                                                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma      | 25                                                                                             |
| Kábelkimenet                                      | egyenes                                                                                        |

| Jellemző                              | Érték                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Csatlakozólap rögzítésének típusa     | átmenő furattal                    |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal az M5 csavarhoz    |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 15 mm-es patronhoz                 |
| 5. pneumatikus csatlakozó             | 15 mm-es patronhoz                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                  |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Megerősített PA                    |
| Fedél alapanyaga                      | Megerősített PA                    |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                |
| Hüvely alapanyaga                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |
| Kapocs alapanyag                      | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |
| Anyacsavar alapanyaga                 | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |