


Unità di manutenzione FRC-1/8-D-MINI-KE

Codice prodotto: 185827

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Mini
Serie	D
Blocco attuatore	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico della condensa	A rotazione manuale
Design	Valvola di inserimento Filtro-riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard Valvola di inserimento di sicurezza
Volume max della condensa	22 cm³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)	Con manometro
Pressione d'esercizio	0.3 MPa...1.6 MPa 43.5 psi...232 psi
Pressione di lavoro	3 bar...16 bar
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.25 MPa...1.2 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	2.5 bar...12 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	36.25 psi...174 psi
Isteresi di pressione max.	0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	550 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1200 g

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC