

Mágnesszelep

VZWD-B-L-M22C-M-G14-64-V-36-1-A1-4.5

Cikkszám: 8214628

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű ülékes szelep
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszereles
Armatúra csatlakozó	G1/4
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint négyyszög forma
Névleges szélesség	6.4 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok Ásványi olaj Víz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Nyomáskülönbség	0 MPa 0 bar 0 psi
Tekercsparaméterek	24 V DC: 27,0 W
Szigetelési osztály	H
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
Bekapcsolási időtartam	100%
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	közvetlen

Jellemző	Érték
Közegnyomás	0 MPa...0.45 MPa 0 bar...4.5 bar 0 psi...65.25 psi
Max. viszkozitás	25 mm²/s
Közeghőmérséklet	-10 °C...140 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Kv átfolyás	0.64 m³/h
Bekapcsolási idő	8 ms
Kikapcsolási idő	25 ms
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Ház anyagszáma	CW617N
Tömítések alapanyaga	FPM
Terméksúly	380 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség