

Unità di manutenzione FRC-1/4-D-7-MIDI

Codice prodotto: 186503

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione | Midi |
| Serie | D |
| Blocco attuatore | Manopola con arresto |
| Posizione di montaggio | Verticale +/-5° |
| Scarico della condensa | A rotazione manuale |
| Design | Filtro-riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard |
| Volume max della condensa | 43 cm ³ |
| Grado di filtrazione | 40 µm |
| Tazza di protezione | Tazza di protezione metallica |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Con manometro |
| Pressione d'esercizio | 0.1 MPa...1.6 MPa |
| Pressione di lavoro | 1 bar...16 bar |
| Intervallo di regolazione di pressione | 0.5 bar...7 bar |
| Isteresi di pressione max. | 0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 1700 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gas inerti |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe di purezza dell'aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 1440 g |
| Tipo di montaggio | Installazione in linea Con accessori |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4 |

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------|---|
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Zinco pressofuso |
| Materiale della tazza | PC |