

Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Cikkszám: 8233010

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel tartozékokkal zárható
Szerkezeti felépítés	Nyomásszabályozó szelep manométer nélkül
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzációval szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Üzemi nyomás	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.03 MPa...0.7 MPa 4.35 psi...101.5 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.3 bar...7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	490 g
Rögzítés módja	felfogó szögelemmel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény