

# Cilindro a corsa breve ADVC-63-20-A-P-A

Codice prodotto: 188294

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa                                       | 20 mm                                                                                                      |
| Diametro pistone                            | 63 mm                                                                                                      |
| Basato su standard                          | ISO 6431<br>Schema di foratura<br>VDMA 24562                                                               |
| Ammortizzazione                             | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità                                        |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Funzionamento                               | A doppio effetto                                                                                           |
| Design                                      | Pistone<br>Stelo                                                                                           |
| Rilevamento posizione                       | Tramite sensore di finecorsa                                                                               |
| Pressione d'esercizio                       | 0.06 MPa...1 MPa<br>8.7 psi...145 psi                                                                      |
| Pressione di lavoro                         | 0.6 bar...10 bar                                                                                           |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                      |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...80 °C                                                                                             |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno     | 1750 N                                                                                                     |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta            | 1870 N                                                                                                     |
| Massa in movimento                          | 166 g                                                                                                      |
| Massa in movimento per corsa 0 mm           | 142 g                                                                                                      |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa    | 16 g                                                                                                       |
| Peso prodotto                               | 740 g                                                                                                      |
| Peso base per corsa 0 mm                    | 626 g                                                                                                      |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa          | 74 g                                                                                                       |
| Tipo di montaggio                           | Con foro passante<br>Con accessori<br>Una delle due:                                                       |
| Attacco pneumatico                          | G1/8                                                                                                       |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |

| Caratteristica        | Valore                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Materiale coperchio   | Lega di alluminio battuto<br>Anodizzato |
| Materiale guarnizioni | TPE-U(PU)                               |
| Materiale corpo       | Lega di alluminio battuto<br>Anodizzato |
| Materiale stelo       | Acciaio fortemente legato               |