

# Unità di aspirazione ESG-8X30

Codice prodotto: 189187

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione ventosa                       | 8x30 mm                                                                                                                                         |
| Posizione di montaggio                   | Verticale                                                                                                                                       |
| Design                                   | Attacco per il vuoto sulla parte superiore<br>Attacco per il vuoto sul lato<br>Con compensatore di altezza<br>Con compensatore di altezza lungo |
| Correlazione con il supporto ventosa     | Dimensione 4                                                                                                                                    |
| Forma ventosa                            | Ovale, piatto                                                                                                                                   |
| Fluido di lavoro                         | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                              |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                                                           |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...70 °C                                                                                                                                  |
| Attacco vuoto                            | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4                                                                                                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                       |
| Materiale ventosa                        | NBR                                                                                                                                             |