

# Raccordo a innesto, autobloccante QSMK-10-32-UNF-1/4-U

Codice prodotto: 190707

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Mini                                           |
| Dimensione nominale                                              | 1.7 mm                                         |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Anello di tenuta                               |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                      |
| Progettazione                                                    | Esecuzione diritta                             |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 1                                              |
| Design                                                           | Principio push-pull                            |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi    |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...10 bar                             |
| Classificazione marittima                                        | Certificato See                                |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                             | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F               |
| Coppia di serraggio max.                                         | 1.5 Nm                                         |
| Peso prodotto                                                    | 15 g                                           |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono cavo 7/16                              |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio 10-32 UNF-2A                   |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 1/4"   |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                         |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                                  | Ottone<br>Ottone nichelato                     |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                            |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                            |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega              |