

# Raccordo a innesto a L NPQP-L-R38-Q10-FD-P10

Codice prodotto: 133058

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                    | Valore                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                        | Standard                                       |
| Dimensione nominale                               | 5.7 mm                                         |
| Progettazione                                     | Forma a L                                      |
| Dimensioni del pacchetto                          | 10                                             |
| Design                                            | Principio push-pull                            |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...10 bar                             |
| Fluido di lavoro                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo       | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC          | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione       |
| Conformità PWIS                                   | VDMA24364 zona III                             |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                 | Vedere le informazioni avanzate sul materiale  |
| Temperatura ambiente                              | -20 °C...60 °C                                 |
| Peso prodotto                                     | 13 g                                           |
| Tipo di montaggio                                 | Esagono esterno, dimensione 17 mm              |
| Collegamento pneumatico, porta 1                  | Filetto maschio R3/8                           |
| Collegamento pneumatico, porta 2                  | Per diametro esterno della tubazione di 10 mm  |
| Nota sui materiali                                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                   | PP                                             |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio             | Acciaio inossidabile ad alta lega              |