

# Valvola di intercettazione HE-3A-1/8-QS-3/16-U

Codice prodotto: 190871

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola                                         | Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie                                                                         |
| Selezione di funzioni aggiuntive                         | con funzione di sfiato                                                                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | QS-3/16                                                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | 1/8 NPT                                                                                                    |
| Tipo di azionamento                                      | Manuale                                                                                                    |
| Tipo di montaggio                                        | Montaggio diretto tramite foro passante<br>Montaggio diretto tramite filetto<br>Una delle due:             |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 195.3 l/min                                                                                                |
| Dimensione nominale                                      | 2.5 mm                                                                                                     |
| Pressione d'esercizio                                    | -0.095 MPa...1 MPa                                                                                         |
| Pressione di lavoro                                      | -0.95 bar...10 bar                                                                                         |
| Temperatura ambiente                                     | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Materiale corpo                                          | Rinforzato con PBT                                                                                         |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                             |
| Funzione aria di scarico                                 | Senza opzione di controllo del flusso                                                                      |
| Principio di tenuta                                      | Morbido                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                                   | Opzionale                                                                                                  |
| Design                                                   | Saracinesca a pistone                                                                                      |
| Tipo di pilotaggio                                       | Diretto                                                                                                    |
| Direzione del flusso                                     | Non reversibile                                                                                            |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo              | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Classe camera bianca                                     | Classe 4 secondo ISO 14644-1                                                                               |
| Temperatura del fluido                                   | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Peso prodotto                                            | 30 g                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 3                         | Non canalizzato                                                                                            |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale guarnizioni                                    | NBR                                                                                                        |