

**Ventosa**  
**ESV-40-SS**  
Codice prodotto: 190991

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                          | Valore                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Raggio min. del pezzo                   | 230 mm                                             |
| Diametro ventosa                        | 40 mm                                              |
| Volume ventosa                          | 1.566 cm <sup>3</sup>                              |
| Posizione del collegamento              | In alto                                            |
| Posizione di montaggio                  | Opzionale                                          |
| Forma ventosa                           | Rotondo, piatto                                    |
| Pressione d'esercizio                   | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi             |
| Pressione di lavoro                     | -0.95 bar...0 bar                                  |
| Pressione d'esercizio nominale          | -70 kPa<br>-10.15 psi                              |
| Pressione di lavoro nominale            | -0.7 bar                                           |
| Fluido di lavoro                        | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformità PWIS                         | VDMA24364 zona III                                 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti       | Vedere le informazioni avanzate sul materiale      |
| Temperatura ambiente                    | -30 °C...180 °C                                    |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 69.6 N                                             |
| Peso prodotto                           | 7.4 g                                              |
| Colore                                  | Trasparente                                        |
| Durezza Shore                           | 50 +/- 5                                           |
| Nota sui materiali                      | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)          |
| Materiale ventosa                       | VMQ (silicone)                                     |