

Cavo motore NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6

Codice prodotto: 1450947

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, connettore	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	15
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	10
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	6
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	6
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...72 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Schermatura	sì
Lunghezza del cavo	10 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	80 mm
Diametro cavo	8 mm
Struttura del cavo	6 x 0,75 mm ²
Sezione nominale conduttore	0.75 mm ²
Estremità dei fili	Bussola terminale
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione

Caratteristica	Valore
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Colore guaina del cavo	grigio