

# Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/2-NPT-B

Codice prodotto: 151559

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola                            | Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | 1/2 NPT                                                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | 1/2 NPT                                                                                                    |
| Componente di regolazione                   | Vite a testa con intaglio                                                                                  |
| Tipo di montaggio                           | Avvitamento                                                                                                |
| Pressione di lavoro                         | 0,3 bar...10 bar                                                                                           |
| Temperatura ambiente                        | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Classe camera bianca                        | Classe 4 secondo ISO 14644-1                                                                               |
| Temperatura del fluido                      | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale vite cava                         | Lega di alluminio battuto                                                                                  |
| Materiale dado                              | Lega di alluminio battuto                                                                                  |