

## Pres a multipla KDVF6-22

Codice prodotto: 152511

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                         | 6 mm                                                                                                       |
| Pressione di lavoro                         | -0.95 bar...10 bar                                                                                         |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sar  sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformit  PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura del fluido                      | -10  C...60  C                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -10  C...60  C                                                                                             |
| Numero massimo di collegamenti              | 22                                                                                                         |
| Attacco pneumatico                          | PK-6                                                                                                       |
| Colore                                      | grigio                                                                                                     |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |