

# Sottobase angolare accoppiabile NAVW-3/8-2-ISO

Codice prodotto: 152790

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 5599-1
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Olio di esteri < 0,1mg/m <sup>3</sup> , secondo ISO 8573-1:2010 [::-2]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...80 °C
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	550 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco del servopilotaggio 12/14	G1/8
Porta ausiliaria aria pilotaggio 12	G1/8
Attacco ausiliario per il servo pilotaggio 14	G1/8
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/8
Attacco servo pilotaggio 14	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 4	G3/8
Materiale sottobase	Alluminio pressofuso