

# Snodo CRSGS-M12X1,25

Codice prodotto: 195583

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M12x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	1.5 kN
Peso prodotto	129 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Acciaio fortemente legato
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale della pista interna	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio fortemente legato