


Servomotore EMME-AS-40-M-LV-AM

Codice prodotto: 2082445

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Conforme allo standard	IEC 60034
Classe di protezione isolamento	F
Classe di valutazione conforme EN 60034-1	S1
Grado di protezione	IP21
Connettore elettrico del sistema	Connettore maschio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Tensione nominale d'esercizio DC	360 V
Tensione nominale DC	360 V
Tipo di interruttore dell'avvolgimento	Stella all'interno
Numero di coppie di poli	2
Coppia di arresto	0.35 Nm
Coppia nominale	0.21 Nm
Picco della coppia	1.4 Nm
Velocità nominale di rotazione	9000 1/min
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Potenza nominale del motore	200 W
Corrente di stallo continua	1.6 A
Corrente nominale del motore	1.2 A
Corrente di picco	6.4 A
Costante motore	0.175 Nm/A

Caratteristica	Valore
Tensione costante, da fase a fase	13.2 mVmin
Resistenza avvolgimento fase-fase	8.6 Ohm
Induttanza dell'avvolgimento fase-fase	4.51 mH
Momento d'inerzia di massa totale dell'uscita	0.054 kgcm ²
Peso prodotto	700 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	12 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	115 N
Trasduttore di posizione del rotore	Encoder di valore assoluto a rotazione multipla
Connessione encoder posizione del rotore	HIPERFACE®
Trasduttore di posizione del rotore, encoder principio di misura	Capacitivo
Enc. pos. rotore, sin/cosin p/r	16
Encoder di posizione del rotore, tipo ris.	12 bit
Rot. pos. enc., typ. ang. acc.	20 arcmin
Tempo medio di guasto pericoloso (MTTFd), sottocomponente	271 anni, trasduttore di posizione del rotore