

# Unità di guida EAGF-V2-KF-80-

Codice prodotto: 2608528

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Corsa	1 mm...550 mm
Gioco di ritorno teorico	0 µm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza max. Fy	2300 N
Forza max. Fy statica	3120 N
Forza max. Fz	2300 N
Forza max. Fz statica	3120 N
Momento massimo Mx	170 Nm
Coppia massima Mx statica	231 Nm
Max. momento My	191 Nm
Coppia massima My statica	259 Nm
Momento massimo Mz	191 Nm
Coppia max. Mz statica	259 Nm
Forza di spostamento	40 N
Massa in movimento per corsa 0 mm	5166 g
Peso base per corsa 0 mm	10517 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	76 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	76 g
Centro di gravità con corsa 0 mm	54 mm
Centro di gravità addizionale della massa in movimento a 10 mm	3.8 mm
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guida	Acciaio temperato
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale della piastra con giogo	Acciaio