


# Unità di guida EAGF-V2-KF-32-200

Codice prodotto: 2782818

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                                                     | 32                                        |
| Corsa                                                          | 200 mm                                    |
| Gioco di ritorno teorico                                       | 0 µm                                      |
| Posizione di montaggio                                         | Opzionale                                 |
| Guida                                                          | Guida di supporto cuscinetto a sfere      |
| Design                                                         | Guida                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                                           | -20 °C...80 °C                            |
| Forza max. Fy                                                  | 750 N                                     |
| Forza max. Fy statica                                          | 1020 N                                    |
| Forza max. Fz                                                  | 750 N                                     |
| Forza max. Fz statica                                          | 1020 N                                    |
| Momento massimo Mx                                             | 28 Nm                                     |
| Coppia massima Mx statica                                      | 38 Nm                                     |
| Max. momento My                                                | 34 Nm                                     |
| Coppia massima My statica                                      | 46 Nm                                     |
| Momento massimo Mz                                             | 34 Nm                                     |
| Coppia max. Mz statica                                         | 46 Nm                                     |
| Forza di spostamento                                           | 15 N                                      |
| Massa in movimento                                             | 1084 g                                    |
| Peso prodotto                                                  | 2045 g                                    |
| Centro di gravità con corsa 0 mm                               | 30 mm                                     |
| Centro di gravità addizionale della massa in movimento a 10 mm | 4.1 mm                                    |
| Tipo di montaggio                                              | Tramite filetto femmina                   |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida                                          | Acciaio temperato                         |
| Materiale corpo                                                | Lega di alluminio battuto<br>Anodizzato   |
| Materiale della piastra con giogo                              | Acciaio                                   |