

Asse a cinghia dentata EGC-80-600-TB-KF-0H-GK

Codice prodotto: 3013355

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro effettivo del pignone dell'attuatore	28.65 mm
Corsa di lavoro	600 mm
Dimensione	80
Riserva di corsa	0 mm
Passo della cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Asse lineare elettromeccanico Con cinghia dentata
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,08 mm
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	844000 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	1160000 mm ⁴
Forza max. Fy	3050 N
Forza max. Fz	3050 N
Forza max Fy asse totale	3050 N
Forza max Fz asse totale	3050 N
Fy al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	11236 N
Fz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	11236 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	28 N
Momento massimo Mx	36 Nm
Max. momento My	97 Nm
Momento massimo Mz	97 Nm
Coppia max Mx asse totale	36 Nm
Coppia max My asse totale	97 Nm

Caratteristica	Valore
Coppia max Mz asse totale	97 Nm
Mx al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	133 Nm
My al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	357 Nm
Mz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	357 Nm
Forza massima di avanzamento Fx	350 N
Momento d'inerzia torsionale della massa It	551000 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0.19 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	2.05 kgcm ²
Feed constant	90 mm/U
Durata utile di riferimento	5000 km
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale testata dell'attuatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale pulegge	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale componente di bloccaggio cinghia dentata	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale cinghia dentata	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug