

Unità di guida EAGF-V2-KF-40-

Codice prodotto: 3038089

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Corsa	1 mm...500 mm
Gioco di ritorno teorico	0 µm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza max. Fy	1000 N
Forza max. Fy statica	1260 N
Forza max. Fz	1000 N
Forza max. Fz statica	1260 N
Momento massimo Mx	44 Nm
Coppia massima Mx statica	55 Nm
Max. momento My	52 Nm
Coppia massima My statica	65 Nm
Momento massimo Mz	52 Nm
Coppia max. Mz statica	65 Nm
Forza di spostamento	15 N
Massa in movimento per corsa 0 mm	1283 g
Peso base per corsa 0 mm	2517 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	32 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	32 g
Centro di gravità con corsa 0 mm	38 mm
Centro di gravità addizionale della massa in movimento a 10 mm	4.2 mm
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guida	Acciaio temperato
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato

Caratteristica	Valore
Materiale della piastra con giogo	Acciaio