

Valvola VOFD-L50T-

Codice prodotto: 3212962

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 vie, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Larghezza	28 mm 50.5 mm 51 mm
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	493 l/min
porta di lavoro pneumatica	Flangia 1/4 G1/4 1/4 NPT Configurazione NAMUR
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Design	Valvola a otturatore azionata direttamente
Tipo di reset	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Autorità che rilascia il certificato	TÜV 968/V 1251.02/24
Dimensione nominale	5 mm
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Azionatore manuale	Nessuno
Tipo di pilotaggio	Diretto
Direzione del flusso	Reversibile
Idoneità al vuoto	sì
valore b	0.25
Valore C	2 l/sbar
Portata Kv pressurizzazione	0.36 m³/h
Portata in scarico Kv	0.36 m³/h
Portata nominale standard da 2 a 3	429 l/min
Tempo di spegnimento	60 ms
Tempo di accensione	40 ms

Caratteristica	Valore
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Temperatura ambiente estesa	-25 ... 60° C Modalità a bassa domanda
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura del fluido	-25 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Peso prodotto	560 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio rivestito con ematal Acciaio inossidabile ad alta lega