

Unità di guida FENG-100-320-KF

Codice prodotto: 34534

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------------|---|
| Dimensione | 100 |
| Corsa | 320 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Guida | Guida di supporto cuscinetto a sfere |
| Design | Guida |
| Protezione antideflagrante | Osservare quanto indicato nel certificato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Forza max. Fy | 2300 N |
| Forza max. Fy statica | 3120 N |
| Forza max. Fz | 2300 N |
| Forza max. Fz statica | 3120 N |
| Momento massimo Mx | 198 Nm |
| Coppia massima Mx statica | 268 Nm |
| Max. momento My | 197 Nm |
| Coppia massima My statica | 267 Nm |
| Momento massimo Mz | 197 Nm |
| Coppia max. Mz statica | 267 Nm |
| Forza di spostamento | 40 N |
| Peso prodotto | 15454 g |
| Tipo di montaggio | Tramite filetto femmina |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida | Acciaio temperato |
| Materiale corpo | Lega di alluminio forgiato anodizzato |
| Materiale della piastra con giogo | Acciaio temperato |