



# Cavo di collegamento NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3

Codice prodotto: 3579466

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Approvazione                                             | c CSA us (OL)                                            |
| Designazione cavo                                        | Senza porta targhetta di identificazione                 |
| Peso prodotto                                            | 80 g                                                     |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                                |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Angolare                                                 |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                                       |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Inclinato                                                |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | Schema di collegamento tipo A in base alla EN 175301-803 |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 4                                                        |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 4                                                        |
| Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio              | Su elettrovalvola tramite vite centrale M3               |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                                             |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Cavo                                                     |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                                         |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 3                                                        |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 3                                                        |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...230 V                                              |
| Tensione nominale d'esercizio DC                         | 230 V                                                    |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC                 | 0 V...230 V                                              |
| Tensione d'esercizio nominale AC                         | 230 V                                                    |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C                   | 10 A                                                     |
| Immunità alle sovratensioni                              | 4 kV                                                     |
| Collegamento conduttore di protezione                    | Disponibile                                              |
| Lunghezza del cavo                                       | 0.6 m                                                    |
| Caratteristiche cavo                                     | Standard                                                 |
| Condizioni di test del cavo                              | Condizioni di test su richiesta                          |
| Diametro cavo                                            | 5.9 mm                                                   |
| Tolleranza diametro cavo                                 | ± 0,3 mm                                                 |

| Caratteristica                                  | Valore                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura del cavo                              | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| Grado di protezione                             | IP67                                                                                                                                                                     |
| Nota sul grado di protezione                    | Nello stato assemblato                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente                            | -25 °C...80 °C                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente con cavo mobile            | -25 °C...80 °C                                                                                                                                                           |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE<br>Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK<br>Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364 zona III                                                                                                                                                       |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                |
| Grado di inquinamento                           | 3                                                                                                                                                                        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                                                                |
| Materiale della guaina del cavo                 | TPE-U(PUR)                                                                                                                                                               |
| Colore guaina del cavo                          | grigio                                                                                                                                                                   |
| Materiale corpo                                 | TPE-U(PUR)                                                                                                                                                               |
| Colore corpo                                    | Nero                                                                                                                                                                     |
| Materiale della guaina isolante                 | PP                                                                                                                                                                       |