

## Raccordo a L a nipplo spinato LCNH-3/8-PK-6

Codice prodotto: 35990

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                                            | 4.9 mm                                                                                                     |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                           | Anello di tenuta                                                                                           |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...10 bar                                                                                         |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                              |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura ambiente                                           | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | Filetto maschio G3/8                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | Per diametro esterno della tubazione di 8 mm                                                               |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                                                | Alluminio<br>Zinco pressofuso                                                                              |