

# Valvola a sfera VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14

Codice prodotto: 4762848

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                                           | Valore                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                                                                   | Valvola a sfera a 2 vie                                                                          |
| Tipo di azionamento                                                                      | Meccanico                                                                                        |
| Principio di tenuta                                                                      | Morbido                                                                                          |
| Posizione di montaggio                                                                   | Opzionale                                                                                        |
| Tipo di montaggio                                                                        | Installazione in linea                                                                           |
| Connessioni della valvola di processo                                                    | Terminale a saldare su ASME-BPE                                                                  |
| Indicazione della posizione di commutazione                                              | Direzione scanalatura = direzione del flusso                                                     |
| Schema di foratura della flangia                                                         | F0304                                                                                            |
| Diametro interno                                                                         | 15.8 mm                                                                                          |
| Dimensione nominale DN                                                                   | 20                                                                                               |
| Funzione valvola                                                                         | 2/2                                                                                              |
| Direzione del flusso                                                                     | Reversibile                                                                                      |
| Pressione nominale PN                                                                    | 16                                                                                               |
| Coppia di spunto con pressione differenziale, pressione nominale, valvola di processo PN | 9 Nm                                                                                             |
| Basato su standard                                                                       | ASME BPE<br>ISO 5211                                                                             |
| Fluido                                                                                   | Vapore<br>Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>Gas inerti<br>Acqua<br>Fluidi neutri |
| Temperatura del fluido                                                                   | -20 °C...200 °C                                                                                  |
| Portata Kv                                                                               | 36 m³/h                                                                                          |
| Nota sui materiali                                                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                        |
| Conformità PWIS                                                                          | VDMA24364 zona III                                                                               |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                                                        | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                                                    |
| Materiale corpo                                                                          | Fusione di acciaio inossidabile                                                                  |
| Codice corpo                                                                             | 1.4409                                                                                           |
| Materiale guarnizione della sede                                                         | PTFE, modificato                                                                                 |

| Caratteristica                           | Valore                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiale guarnizioni                    | FPM<br>PTFE                                                        |
| Materiale della sfera                    | Fusione di acciaio inossidabile                                    |
| Numero materiale sfera                   | 1.4409                                                             |
| Materiale albero                         | Acciaio inossidabile ad alta lega                                  |
| Codice del materiale dell'albero         | 1.4401                                                             |
| Peso prodotto                            | 530 g                                                              |
| Approvazione                             | 3-A sanitario<br>CRN                                               |
| Protezione antideflagrante               | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione                           |