

# Flangia ad innesto DARF-Q12-16

Codice prodotto: 4886222

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	1.4 Nm
Peso prodotto	25 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale flangia	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato