

# Cilindro rotondo EG-4-20-PK-2

Codice prodotto: 15888

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                               | Valore                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Corsa                                        | 20 mm                                          |
| Diametro pistone                             | 4 mm                                           |
| Ammortizzazione                              | Senza ammortizzazione                          |
| Posizione di montaggio                       | Opzionale                                      |
| Design                                       | Pistone<br>Stelo<br>Tubo del cilindro          |
| Rilevamento posizione                        | Senza                                          |
| Varianti                                     | Stelo su un'estremità                          |
| Pressione di lavoro                          | 3.5 bar...7 bar                                |
| Funzionamento                                | Spingente<br>A semplice effetto                |
| Fluido di lavoro                             | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC     | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                              | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura ambiente                         | 5 °C...60 °C                                   |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta             | 4.9 N                                          |
| Forza min. teorica della molla di ritorno    | 1.5 N                                          |
| Forza massima teorica di ritorno della molla | 2.6 N                                          |
| Peso prodotto                                | 6 g                                            |
| Tipo di montaggio                            | Tramite controdado                             |
| Attacco pneumatico                           | PK-2                                           |
| Nota sui materiali                           | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale coperchio                          | Acciaio fortemente legato                      |
| Materiale guarnizioni                        | TPE-U(PU)                                      |
| Materiale stelo                              | Acciaio fortemente legato                      |
| Materiale tubo del cilindro                  | Ottone nichelato                               |