


Giunto
EAMD-25-22-8-10X12
Codice prodotto: 5010861

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	8 mm
Diametro di montaggio 2	10 mm
Dimensione	25
Lunghezza nominale	22 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	3.2 kgmm ²
Coppia trasmissibile	8 Nm
Peso prodotto	43.4 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)