

# Cilindro rotondo EG-6-10-PK-3

Codice prodotto: 15892

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                               | Valore                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Corsa                                        | 10 mm                                          |
| Diametro pistone                             | 6 mm                                           |
| Ammortizzazione                              | Su un lato<br>Non regolabile                   |
| Posizione di montaggio                       | Opzionale                                      |
| Design                                       | Pistone<br>Stelo<br>Tubo del cilindro          |
| Rilevamento posizione                        | Senza                                          |
| Varianti                                     | Stelo su un'estremità                          |
| Pressione di lavoro                          | 3 bar...7 bar                                  |
| Funzionamento                                | Spingente<br>A semplice effetto                |
| Fluido di lavoro                             | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC     | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                              | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura ambiente                         | 5 °C...60 °C                                   |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta             | 11.8 N                                         |
| Forza min. teorica della molla di ritorno    | 3.1 N                                          |
| Forza massima teorica di ritorno della molla | 5.2 N                                          |
| Peso prodotto                                | 20 g                                           |
| Tipo di montaggio                            | Tramite controdado                             |
| Attacco pneumatico                           | PK-3                                           |
| Nota sui materiali                           | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale coperchio                          | Acciaio fortemente legato                      |
| Materiale guarnizioni                        | NBR                                            |
| Materiale stelo                              | Acciaio inossidabile ad alta lega              |
| Materiale tubo del cilindro                  | Acciaio inossidabile ad alta lega              |